



Giada e Onix per scale dritte



Le misure indicate in mm si intendono nominali. Possono subire variazioni a seconda della configurazione della scala. Le istruzioni per l'uso vengono fornite con ogni impianto. Prodotto in Olanda da Otolift BV. Il marchio e logo Otolift sono registrati.

Scheda tecnica



Otolift Montascale Srl
Via Cechov 1, 20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39 02 98848420 Fax +39 02 98497049



Dati tecnici

Rotaia

La rotaia, progettata su misura con la tecnologia **Space Save**, viene installata direttamente a contatto con il muro, garantendo un ingombro davvero contenuto. È costituita da una estrusione di **alluminio** a sezione molto leggera e può essere fornita con opzione **incernierata automatica** in partenza in caso di ostacolo. All'interno della sezione vengono predisposti i punti di **carica** (partenza e arrivo) e la **cremagliera** di trazione. La rotaia viene fissata a gradino per garantire la massima stabilità o interamente a muro tramite apposite piastre. Nel modello Onix, la guida è predisposta all'utilizzo esterno dell'abitazione. La rotaia raggiunge una inclinazione massima di **56°** (minima **24°**).

Poltroncina

La poltroncina, la più sottile sul mercato, è imbottita e personalizzabile con materiali e colori differenti. L'imbottitura a **strappo** può essere facilmente lavata e sostituita. La portata massima è di **130kg**. I due braccioli, rivestiti di materiale morbido, alloggiano il **joystick** ergonomico a sfera, l'interruttore **on/off** e la **chiave** di sicurezza. La **pedanetta poggiapiedi** viene ripiegata all'interno della struttura, riducendo al minimo l'ingombro. Nella versione per esterni, la poltroncina viene fornita di serie con il **telo di copertura**.

Motore

Alimentato a batteria **0,26kw**, il motore singolo garantisce un utilizzo confortevole e affidabile. La velocità di **0,12 m/sec** diminuisce automaticamente in prossimità di partenza e arrivo. È fornito di limitatore di velocità (OSG), che interviene a **0,3 m/sec max**. Il funzionamento, garantito anche in caso di **black-out elettrico**, è assicurato da due batterie da **12 volt**. La ricarica delle batterie viene gestita tramite una unità di ricarica, posizionata a pavimento o a parete (**24 volt** a due stadi).

Sicurezze

I sensori di sicurezza posti su entrambi i lati del carrello e della pedanetta, garantiscono l'arresto immediato in caso di urto contro qualsiasi ostacolo. L'interruttore **on/off** evita la partenza indesiderata mentre ci si siede. La chiave sotto il bracciolo disabilita la funzione dei comandi a bordo e garantisce esclusività di utilizzo. Le due **leve** di rotazione poste sotto il sedile consentono la discesa sul pianerottolo in totale sicurezza e senza sforzo.

Telecomandi

Ogni montascale rettilineo viene fornito di serie di due telecomandi con pulsanti a **pressione costante** per azionare o richiamare la poltroncina.

Attaccata al muro

Il carrello motore allineato alla rotaia, consente il posizionamento della guida a contatto del muro.

Piedino

Il fissaggio a gradino è assicurato dagli appositi supporti. La rotaia può essere fissata anche completamente a muro.

Telecomando

I due telecomandi di serie possono essere fissati a parete. I due pulsanti salita e discesa funzionano a "uomo presente".

Sicurezza

I sensori posti sul carrello e sulla pedanetta poggiapiedi arrestano immediatamente il montascale in caso di ostacolo.

Telo di copertura

La versione per esterni (Onix) viene fornita di serie con il telo di copertura, per proteggere la poltroncina in parcheggio dalle intemperie.

